

# Betriebsanleitung

## PARTIKELMESSGERÄT

### ANALYSETTE 28 IMAGESIZER

Gültig ab: 28.2000/00131



Vor Beginn aller Arbeiten Anleitung lesen!

Originalbetriebsanleitung

### 3 Technische Daten

#### 3.1 Abmessungen

ImageSizer:

84 x 20 x 28 cm (Breite x Tiefe x Höhe ohne Trichter und Zuteilrinne)

Nass-Dispergiereinheit:

32 x 65 x 44 cm (B x T x H)

#### 3.2 Gewicht

ImageSizer:

36,8 kg netto

Nass - Dispergiereinheit:

20,7 kg

#### 3.3 Arbeitsgeräusch

Der Lärmpegel beträgt bis zu ca. 78 dB(A)!

#### 3.4 Spannung

Der Spannungsbereich liegt bei 100 - 240 V.

#### 3.5 Stromaufnahme

Die maximale Stromaufnahme beträgt 0,2 A (230 V), 0,6 A (115 V).

#### 3.6 Leistungsaufnahme

Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 50 W.

#### 3.7 Elektrische Sicherung

Feinsicherung 5x20 mm 2 A träge, 2 Stück. Die Sicherungen befinden sich im Netzanschluss (20).